

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-213-synergia-p-1797.html>



MAGNUM MIG 213 Synergia

Cena	1 319,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	132489848
Kod producenta	U MI 213 SYN
Kod EAN	5905323116894

Opis produktu

Spawarka Magnum MIG 213 SYNERGIA to zaawansowane technologicznie urządzenie spawalnicze do spawania metodą MIG/MAG, MMA oraz TIG Lift. Przeznaczone do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali wysokostopowych nierdzewnych i kwasoodpornych oraz aluminium i jego stopów itp.

Magnum MIG 213 Synergia przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych wykonywanych przez profesjonalistów w warsztatach samochodowych, ślusarskich, naprawczych, przemysłowych itp., jak i również przez amatorów w przydomowych warsztatach.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o wysokowydajne tranzystory IGBT, zapewniające minimum zakłóceń elektromagnetycznych i małe straty mocy, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu.

Dzięki niezwykle prostemu i przejrzystemu panelowi obsługi, znakomicie dobranemu algorytmowi programu synergicznego i cyfrowej kontroli procesu spawalniczego, urządzenie to jest niezwykle łatwe w obsłudze i umożliwia osobą nawet bez doświadczenia, wykonywać połączenia spawane.

Oprócz sterowania synergicznego, urządzenie posiada możliwość ustawienia parametrów spawalniczych w sposób tradycyjny (manualny) z pominięciem synergii.

Funkcje i zalety urządzenia:

- Spawanie MIG/MAG, MMA, TIG Lift,
- Spawanie w trybie manualnym i synergicznym
- Wbudowane programy synergiczne Fe-Co2, Fe-MAG, Flux, Al-Arg
- Regulacja czasu wpływu gazu przed i po spawaniu
- Funkcje 2T/4T/SPOT
- Regulowane funkcje HOT START, ARC FORCE, VRD
- Regulacja prędkości dojazdowej drutu
- Regulacja indukcyjności
- Solidny metalowy podajnik

Zestaw zawiera:

- Urządzenie spawalnicze MAGNUM MIG 213 Synergia
- Przewód roboczy MB15 3 m
- Przewód roboczy MMA 2m
- Przewód masowy 2m
- Wkład stalowy niebieski pod drut 0,8 (w uchwycie roboczym)
- Rolki podające do stali 0,8/1,0 (zamontowane w podajniku)
- Instrukcja obsługi